

Tanımı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf duvar kâğıdı astarıdır. Duvar kâğıdı uygulamaları öncesi yüzey zemin tabanının hazırlanması ve kâğıdın sağlam tutuculuğunu sağlar.

Avantajları

- Şeffaftır,
- Zararsızdır ve solvent içermez,
- Son kat boyanın sarfiyatını azaltır,
- Fırça veya rulo ile kolaylıkla uygulanabilir,
- Son kat boyayı yüzeye bağlar.

Kullanım alanları

Duvar kâğıdı uygulamaları öncesi yüzey zemin tabanının hazırlanması için kullanılır. Özellikle emiciliği yüksek beton, çimento sıvalı, alçı sıvalı, gaz beton ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı yüzeylerde emiciliği azaltmak ve daya iyi transfer sağlamak amacı ile kullanılır.

Uygulama sınırları

Kuruma süresi	~ 6 saat
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +30°C
Alt yüzey uygulama sıcaklığı	> +5 °C

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Hammerfast Wallstar Saten'in uygulanacağı yüzeyde gevşek parça ve bir katman olmamasına dikkat edilmeli gevşek bir katman var ise kazınmalı temizlenmeli ve alçı macun çekilip tamir edilmelidir.

Uygulama

Hammerfast Wallstar Saten uygulama öncesi karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeye fırça veya rulo ile tatbik edilir. Uygulamadan en az 6 saat sonra üzerine işlem yapılabilir.

Teknik özellikler

İçerik	Akrilik kopolimer esaslı, solventsiz
Renk ve kıvamı	Şeffaf sıvı
pH	7,00 - 9,00
Yoğunluk	1,05 ±0,05 g/ml
Yapışma dayanımı	Alt yüzeyin yapışma mukavemetine eşittir.

Sarfiyat

12-15 m²/L

Dikkat edilecek hususlar

- Islak, nemli ve tozlu yüzeylere uygulanmaz.
- Emici olmayan parlak yüzeylere uygulanmaz.
- Ahşap ve metal yüzeylere uygulanmaz.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılmaz.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

10 litre plastik bidon.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

